

承認規格特性

規 格	1000uf/35v	尺 寸	13*20	系 列	黑體白字	
<p>SLEEVE AL.CASE</p> <p>ϕd</p> <p>F ± 0.5</p> <p>ϕD + 0.5max.</p> <p>L + αmax. 20 min. 5 min.</p> <p>Safety vent (ϕ8 up) ★ ϕ6.3 is available by request</p>					D:	13
					L:	20
					F:	5.0
					d :	0.6

工作電壓	35v	容量範圍 120Hz 20°C	800~1200uf	使用溫度	-40~105°C
漏電流 uA	I ≤ 350uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.12	等效阻抗	Ω ≤
高溫負荷特性 105°C 加額定電 壓紋波 2000 小 時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特性 放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	≤ 5

承認規格樣品測試數據

編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗
1	112.0	932.5	0.06	
2	120.1	935.9	0.04	
3	98.5	975.6	0.06	
4	96.4	994.6	0.05	
5	110.5	912.1	0.06	
6	120.5	945.5	0.04	
7	125.4	945.8	0.06	
8	123.5	938.4	0.03	
9	118.7	944.6	0.05	
10	110.9	915.3	0.04	

注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項