



特性:Specifications:

电器:Electrical:

1. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
2. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
3. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

材料:Material:

1. 塑胶:Housing:Hing Temperature Tnermaplastic

2. 端子>Contact:Copper Alloy 铜合金

3. 铁壳:Shell: Copper Aiioy铜/铁合金

电镀:Finish:

- 1 端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
接触点镀金. 脚镀锡

2. 铁壳:Shell:

Nickel Plating 镀镍



成品图

品名	USB B母90°插板式改脚	材质		单位	MM
图号	CP-UB007-1B	图纸编号		比例	1:1
制图		审核		日期	2005.11.03