

Industrial Batteries

碱性电池



■ Battery Specification 电池规格

Adhesive Aluminium Foil 铝箔贴标

型号	化学属性	额定电压	最大尺寸				重量	日本	美国	装箱数量	毛重	装箱尺寸
			直径	长度	宽度	高度						
Model	System	Nominal Voltage(V)	Dimension(Max)				Weight(g)	JAPAN	USA	Qty'(PCS)	G.W.(KG)	Measurement(cm)
			Diameter(mm)	Length(mm)	Width(mm)	Height(mm)						
LR8D425	Alkaline	1.5	8.30	—	—	41.5	6.5	—	AAAA	—	—	—
LR1	Alkaline	1.5	11.0	—	—	30.0	6.0	AM5	N	—	—	—
LR03	Alkaline	1.5	10.5	—	—	44.5	11.3	AM4	AAA	800	9.8	23.3*14.3*30.5
LR6	Alkaline	1.5	14.5	—	—	50.5	23.0	AM3	AA	800	20.6	30.8*15.3*30.5
LR14	Alkaline	1.5	28.2	—	—	50.0	67.0	AM2	C	480	25.5	44*17.3*27
LR20	Alkaline	1.5	34.2	—	—	61.5	136.0	AM1	D	240	24.5	36*29*22
L6F22A	Alkaline	9.0	—	25.5	16.5	47.5	47.0	6AM6	J	500	18.5	27.5*26*20

红色区域为此商品编号（天球：7号电池，能量锁 LR3-5D）的数据！