

# Industrial Batteries

## 扣式电池

### Cell Specification 碱性钮扣式电池规格

型号	本厂规格	额定电压	额定容量	最大尺寸		截止电压	平均重量	其它厂家编号			装箱数量	毛重	装箱尺寸
				直径	高度			IEC	美国	日本			
				Model	Type			Nominal Voltage(V)	Capacity (mAh)	Dimension(Max)			
				Diameter(mm)	Height(mm)			国际标准	USA	JAPAN			
379A	AG0	1.55	10	5.80	2.10	0.9	0.22	LR63	379	LR521	100	28.8	42*35*34
364A	AG1	1.55	15	6.80	2.10	0.9	0.28	LR60	364	LR621	100	35	42*35*34
396A	AG2	1.55	28	7.90	2.60	0.9	0.47	LR59	397	LR726	40	23	41.5*27*30
392A	AG3	1.55	30	7.90	3.60	0.9	0.64	LR41	384	LR41	40	29	52.5*27*26
377A	AG4	1.55	20	6.80	2.60	0.9	0.34	LR66	377	LR626	50	19	42*35*18.5
393A	AG5	1.55	60	7.90	5.40	0.9	0.94	LR48	393	LR754	24	27	42.5*28.5*24
370A	AG6	1.55	40	9.50	2.10	0.9	0.54	LR69	371	LR920	20	15.4	52.5*27*19
399A	AG7	1.55	42	9.50	2.60	0.9	0.65	LR57	395	LR927	20	17.5	52.5*27*19
391A	AG8	1.55	45	11.6	2.10	0.9	0.87	LR55	381	LR1120	20	21	52.5*27*19
394A	AG9	1.55	45	9.50	3.60	0.9	0.87	LR45	394	LR936	20	21.2	52.5*27*24
389A	AG10	1.55	65	11.6	3.10	0.9	1.16	LR54	390	LR1130	20	28	52.5*27*24
361A	AG11	1.55	20	7.90	2.10	0.9	0.40	LR58	362	LR721	40	20.5	41.5*27*30
386A	AG12	1.55	100	11.6	4.20	0.9	1.58	LR43	301	LR43	10	17.8	28*27*28.5
357A	AG13	1.55	140	11.6	5.40	0.9	1.95	LR44	303	LR44	10	22.5	51.5*28*17
625A	625A	1.55	200	16.0	6.20	0.9	3.45	MR-9	-	-	-	-	-

红色区域为此商品编号（天球：纽扣电池,AG10）的数据！