

Industrial Batteries

碱性电池



■ Battery Specification 电池规格

Adhesive Aluminium Foil 铝箔贴标

| 型号 | 化学属性 | 额定电压 | 最大尺寸 | | | | 重量 | 日本 | 美国 | 装箱数量 | 毛重 | 装箱尺寸 |
|---------|----------|--------------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|------|----------|----------|-----------------|
| | | | 直径 | 长度 | 宽度 | 高度 | | | | | | |
| Model | System | Nominal Voltage(V) | Dimension(Max) | | | | Weight(g) | JAPAN | USA | Qty(PCS) | G.W.(KG) | Measurement(cm) |
| | | | Diameter(mm) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | | | | | | |
| LR8D425 | Alkaline | 1.5 | 8.30 | — | — | 41.5 | 6.5 | — | AAAA | — | — | — |
| LR1 | Alkaline | 1.5 | 11.0 | — | — | 30.0 | 6.0 | AM5 | N | — | — | — |
| LR03 | Alkaline | 1.5 | 10.5 | — | — | 44.5 | 11.3 | AM4 | AAA | 800 | 9.8 | 23.3*14.3*30.5 |
| LR6 | Alkaline | 1.5 | 14.5 | — | — | 50.5 | 23.0 | AM3 | AA | 800 | 20.6 | 30.8*15.3*30.5 |
| LR14 | Alkaline | 1.5 | 28.2 | — | — | 50.0 | 67.0 | AM2 | C | 480 | 25.5 | 44*17.3*27 |
| LR20 | Alkaline | 1.5 | 34.2 | — | — | 61.5 | 136.0 | AM1 | D | 240 | 24.5 | 36*29*22 |
| L6F22A | Alkaline | 9.0 | — | 25.5 | 16.5 | 47.5 | 47.0 | 6AM6 | J | 500 | 18.5 | 27.5*26*20 |

红色区域为此商品编号（天球：1号电池，铁壳，R-20S）的数据！