


高压电容（直插）

1nF (102) $\pm 10\%$ 2KV


标称容量：1nF

容量允许偏差： $\pm 10\%$

额定电压：2KV



尺寸大小



D: $5.0 \pm 0.5\text{mm}$ F: $5.0 \pm 0.5\text{mm}$ d: $0.50 \pm 0.06\text{mm}$ L: $20 \pm 0.5\text{mm}$ T: $\leq 4\text{mm}$