



技术规范:


- 额定电流 : 1.5AMP
- 适用温度 : -40°C to +105°C
- 接触电阻 : 20mΩ Max
- 绝缘电阻 : 1000MΩ Min
- 耐压 : AC500V
- 绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
- Standard: PA-6T

端子材质 : Brass

电镀规范 : Au or Sn Over 50u" Ni



PCB LAYOUT



B 2-57-XX-A-C-M-XX-X-0

筒牛系列	间距	筒高	Pin位	电镀	材质	角度	脚2Pin	颜色	流水号
1-1.27mm	5.65-565	6"68	A-1U"	A-30T	S=180°	K=20-20	B=Black	D=常用规格	
2-2.0mm	5.7-57	6"88	B-2u"	B-P146	R=90°		G=Grey	1=	
3-2.54mm	6.35-54	7.1=71.0mm	C-50"	C-216T	Y=喇叭压线		Y=Yellow	2=	
	7.1=71.0mm	1.27 间距 50	D-150"	D-P16T			W=White		
	7.2=72	9.0=90	E-镀锡	E-1DP			R=Red		
	13.1=131		F-半全锡				U=Blue		

角度 ±2°

X. ±0.25

.X ±0.15

.XX ±0.05

变更单号	变更标记	变更日期	变更人	审核	批准	未标公差	比例	单位	页数	1 OF 1	A0	
							1:1	日期	2.0间距筒牛, 90°, 塑高5.7mm			
								日期	Spec: 2.0mm Box Header, Right Angle			
								日期	Positions: 6"68			
								日期	Plastic Height: 5.7mm			