

全新上市

舒适型 防滑耐磨手套



完美贴服 灵活自如



产品特性



优良的舒适度与透气性/

透气及细微的发泡涂层表面，提供在长期使用下之最佳舒适度。
精细的尼龙编织，提供绝佳的弹性与保护。
极佳的灵活性和贴服度，与手掌非常贴合。



持久耐用/

特有的丁腈橡胶成分提供优良的耐磨性能。
可用机器清洗。



极佳的抓握度/

丁腈橡胶发泡涂层让您在干燥、微湿和油腻的环境下，亦可稳固的抓握。

3M



通过权威欧洲CE安全认证

依 CE EN 388:LEVEL 4122 及 EN 420标准:

测试项目	等级/标准范围
耐磨性	4 / 0 ≤ 4
耐切割性	1 / 0 ≤ 5
抗撕裂强度	2 / 0 ≤ 4
耐穿刺性	2 / 0 ≤ 4
灵活性	5 / 1 ≤ 5
酸碱度	符合要求

材质

- a. 尼龙
- b. 丁腈橡胶

产品尺寸

单位: CM

尺码	宽	长
M	8.5-9	21-22
L	9-9.5	22-23
XL	9.5-10	22.5-23.5



新品 彩色版挂钩装



缤纷多彩, 性能如一

- 橙色
- 绿色
- 蓝色
- 黄色

新品 保暖型挂钩装



细腻绒衬, 温暖舒适

- 灰色
- 白色

*因印刷品存在色差, 以上图样颜色仅供参考, 实际颜色以产品实物为准



注意事项

- 1、远离易燃物
- 2、清洗时请勿使用氯氧漂白剂
- 3、请勿放置于高温处



3M 中国有限公司

单页编号: VSG6000328

总办事处
地址: 上海市仙霞路99号尚嘉中心16楼(200051)
官方网站 <http://www.3M.com.cn/ecmro>
腾讯官方微博: http://t.qq.com/ECMRO_3M

电话: 86-21-62753535 x 2832 传真: 86-21-62096100 x 25003
新浪官方微博: 3M绝缘维护俱乐部 <http://www.weibo.com/ecmro>