

山特® K 系列

K 系列 UPS

K500/K1000 PRO (2014)

稳压输出 浪涌保护

- 自动稳压功能
- 超宽输入范围
- 超强浪涌保护能力



 **SANTAK**

An Eaton Brand

K500/K1000 PRO (2014)

产品介绍

山特 K500/K1000 Pro 是针对中国市场电力环境优化设计的自动稳压型 UPS，通过先进 MCU 控制及可靠功率设计，有效的解决 5 种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压），同时进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及 UPS 本身提供万无一失的保障。



主要应用场景

• 个人电脑，网络设备及娱乐设备

PC、家用路由器、家用影音，娱乐系统等

• 办公及商务设备

办公电脑、POS 机等设备

• 嵌入式应用

ATM 柜员机、广告机等设备

产品性能



自动稳压，浪涌保护

- 内置稳压器，通过先进的 MCU 实时侦测输入电压，即时调节输出电压，输出稳如泰山
- 内置浪涌保护装置，吸收市电尖峰浪涌，确保 UPS 本身和负载安全

超宽输入范围，适应中国电力环境

- 超宽电压 / 频率输入范围，适合各种地区使用
- 可搭配发电机使用，轻松应对恶劣电力环境

智能设计，安全有保障

- 内置高品质强劲蓄电池，始终监测电池电压状态并采取有效保护，有效延长电池及 UPS 整机寿命
- 全方位智能自检，提升系统可靠性和安全性
- 支持自动重启功能和冷启动，方便无人值守情况下的电源管理和应急操作

SERVICE
服务直通车 EXPRESS

3 Years
Warranty
全国联保三年保修



本公司的质量管理体系符合 ISO9001 国际认证
本公司的环境管理体系符合 ISO14001 国际认证

型号	容量 (VA/W)	自动稳压	输入范围	输入过流保护	防浪涌保护	输出插座	放电时间*	工作温度	噪声	尺寸 (mm) D×W×H	重量 (kg)
K500- PRO	500VA/300W	支持	162V - 268V	6.3A	支持 (190J)	3*GB10A	18min	0-40 (°C)	<40db	289x103x150	4.8
K1000-PRO	1000VA/600W			8A		4*GB10A	45min			322x133x187	9.4

注

* 带载一台 PC 的典型放电时间，可能随电脑设备，环境因素的不同有所差异。

* 图片仅供参考，产品以实物为准。

