



技术要求:

- 1、未注圆角: R0.2MM
- 2、未注公差按右表中公差参考
- 3、材质为铝: 6063-T5(采用鑫顺达1226-005)
- 4、表面处理: 铝原色. 无变形、毛刺(不能大于3U)、油污等不良现象;
- 5、攻丝必须攻到位, 丝孔要正确, 以螺丝易上为标准.  $\phi 1.4$ MM插针材质为铁镀锡.

## 深圳市鑫顺达电子有限公司

技术参数				表面处理	本色洗白		
模具规格	$\phi -$	材质	6063-T5	品名规格	15.5*10.5*21MM 散热片		
截面积	74.93 mm <sup>2</sup>	理论重量	0.2 kg/m	制图	王秋	日期	2016-03-21
周长	mm	比例	2:1	审核	黄国真	日期	2016-03-21
单位	mm	版次	A/0	本厂编号	XSD1226-005		