

NXB-80 小型断路器



NXB-80 小型断路器

符合标准

GB10963.1, IEC60898-1

符合认证

CCC、CE

主要功能

过载、短路、隔离

技术参数

额定电流：80A；
 额定电压：230V~；
 频率：50/60Hz；
 电磁脱扣器类型：B、C、D；
 极数：1P、1P+N、2P；
 机械寿命：20000次；
 电气寿命：10000次；
 额定短路分断能力：见表1；
 运行极限短路分断能力：见表1；
 额定冲击耐受电压 (kV)：4；
 断路器每极功耗：≤6.5W。

表1

产品型号	极数	额定电压	额定短路分断能力	运行短路分断能力
NXB-80	1P、1P+N	230V	6000A	6000A
	2P	230V	6000A	6000A
NXB-80H	2P	230V	10000A	7500A

外形及安装尺寸

