



东莞市耀博电子有限公司

DONG GUAN YAOBO ELECTRONICS CO., LTD

规格书

STYLE品名	PVC INSULATED 105° C 300V HOOK UP WIRE	DATE 日期	2014-11-14
SIZE 规格	UL2651 28AWG 7/0.127TS CONDUCTOR	REV 版本	A0变更A1 100M Ω /KM 变0.75M Ω /KM
ITEM 类型	HF-XXP-28#-7/0.127TS-1.27		

STANDARD 标准: UL758 UL1581 C22.2



APPLICATION 用途: INTERNAL WIRING OF APPLIANCES AND ELECTRONIC EQUIPMENT

CONSTRUCTION 加工:

CONDUCTOR导体	SIZE 规格	28AWG			
	CONSTRUCTION 结构	7/0.127 \pm 0.005mmTS			
	MATERIAL 材质	TINNED COPPER CONDUCTOR			
	CONDUCTOR DIAMETER 导体直径	0.381mm			
INSULATION绝缘	MINIMUM THICKNESS 最小厚度	0.21mm			
	AVERAGE THICKNESS 平均厚度	0.26mm			
	COLOR 颜色	棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、黑循环排列			
JACKET外被	DIAMETER 外径	0.9 \pm 0.1			
	MATERIAL 材质	105° C PVC			
	PITCH 间距	1.27 \pm 0.15mm			
	MARKING 印字	无			
ELECTRIC 电气 FUNCTION 功能	RATE VOLTAGE 额定电压	300V			
	VOLTAGE-WITHSTAND 耐电压	2500V/ONE MINUTE			
	COND. RESISTANCE 导体电阻	MAX: 237 Ω /KM 20° C			
	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻	MAX: 0.75M Ω /KM 20° C			
	TENSILE STRENGTH 抗张强度	老化前	1500PSI	老化后	1290 PSI (85%)
	ELONGATION 伸长率	老化前	100%	老化后	75% (65%)

FLAT /WIRE CABLE排线电线:

UNIT单位: mm



$N \leq 30$ $A = \pm 0.3$

$N \geq 31$ $A = \pm 0.4$

制作:	何 康	审核:	张志勇	核准:	
-----	-----	-----	-----	-----	--