

NUMBER C-316061
 三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)
 METRIC






表 2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)

プラグハウジング (PLUG HOUSING)	4	[-179861-]
適用製品 (APPLICABLE PRODUCT)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

表 1
TABLE. 1

自然色 (NATURAL)	2	316061-1
プレート色調 (PLATE COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

- 注;
 1. 通用製品規格: 108-5410
 2. 通用製品型番: 表 1 参照
 3. 取扱説明書: 411-5638
 表 2 参照
- NOTES;
 1. PRODUCT SPEC: 108-5410
 2. APPLICABLE CONN, P/N: SEE FIG. 1
 3. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
 表 2 参照

Copyright ©1993年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
適合電線断面積 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME) アンプ パワー ダブルロック コネクタ 2極 6.5mmピッチ ダブルロック プレート AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 6.5mm PITCH DBL LOCK PLATE 2Pos			
—H— mm ² (AWG -)		1.3 - 2.8 mmφ					
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 5/6 ナイロン GLASS FILLED 5/6 NYLON GLASS FILLED		仕上 (FINISH) —H—		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
DR. 22.AUG '95 N. YAMASAKI		DE. 22.AUG '95 Y. KASHIWA		10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 公差: ±3°		LOC 番号 (No.) B J C-316061	
CHK. 22.AUG '95 Y. KASHIWA		APP. 22.AUG '95 Y. KASHIWA		尺度 (SCALE) —H—		REV. A SHEET 1 OF 1	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE					