（更多支持）

产品规格书

产 品： 2G/3G 吸盘天线 SMA-J

料 号： AN3G01.0029

本规格书下载地址： http://download.rfsister.com/Antenna/AN3G01.0029.pdf

（定制化需求，请致电 15989589908、或邮件 wangyj@RFsister.com）



2G/3G 吸盘天线 SMA-J

（PN：AN3G01.0029）

特点

1. 工作频率范围宽，涵盖 GSM/GPRS/3G
2. 高增益高效率，性能优异、稳定
3. SMA 型通用接口

应用

1. 应用于 GSM，GPRS，3G 等协议的无线通信产品





单位：mm

(注：若实物与规格书有少许差异，请以实物为准。)

电气参数(Electrical Properties)		机械参数(Mechanical Properties)	
频率/Frequency：	800/900/1800/1900MHz	接头&线缆/Conn&Cable：	SMA-J
输入阻抗/Impedance：	50Ω	材料&颜色/Material&Color：	ABS/Black
驻波比/VSWR：	＜2.0	安装方式/Mounting:	Normal
增益/Gain：	2.0dBi	尺寸/Size:	Φ40×H175 mm
极化方式/Polarization:	垂直全向 /vertical Omni	工作温度/OperateTemp:	-20～75 ℃