

产品简介

3M™ 2097 P100/酸性气体异味颗粒物滤棉



【产品名称】：3M™ 2097 P100/有机蒸气异味颗粒物滤棉

【产品包装】：2片装

【产品产地】：韩国

【产品认证】：

- NOISH认证：P100（对固态和液态颗粒物，包括油性颗粒物的过滤效率 99.97%）
- 中国LA认证

【适用范围】：

- 适用于固态颗粒物，如矿石、煤、铁矿、棉花、面粉及其他物质加工过程产生的粉尘。
- 适用于喷雾产生的液态的或油性的不产生有害性挥发气体的颗粒物。
- 适用于焊接、铜焊、切割等金属热加工作业产生的金属烟。
- 适用于放射性颗粒物的防护，例如铀和钚。
- 适用于石棉的防护。
- 适用于浓度不高于10倍OSHA容许暴露限值的臭氧防护（未经NIOSH认证）。
- 适用于有机蒸气异味防护（有机蒸气异味指污染物浓度不过职业安全与健康管理局（OSHA）规定的容许暴露限制（PEL）或当地政府规定的职业允许暴露限值，并以其中较低者为准）。



产品展示



- 可过滤颗粒物及有机蒸气异味
- 可配合3M 6000系列、7000系列及FF-400系列半面或全面罩使用；或与502滤棉承接座和6000系列滤毒盒一同用于尘毒防护。

