

## 品名： UT392B 激光测距仪

UT392B 手持式激光测距仪，是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。具有面积/体积测量模式，可以根据测量长、宽、高快速的智能计算面积和体积，无需我们再进行计算，让您工作事半功倍。作为传统测量工具（皮尺，钢尺）的替代者，是您丈量工作的最佳助手！

### 产品特点：

1. 四行显示屏自带背光
2. 面积/体积测量功能
3. 面积/体积/长度累加/累减测量模式
4. 可切换单次、连续测量模式
5. 利用勾股定理，完成间接测量
6. 最大值/最小值测量模式
7. 内置气泡水平尺，方便确定表面是否水平
8. 30 组数据存储功能
9. 三种测量单位选择（M/in/ft）
10. 两种测量基准设置：前基准、后基准
11. 自动校准功能
12. 自动关机功能
13. 仪表符合 CE 欧洲共同体（European Union）标准
14. 配件：反光板、挂绳、电池



基本功能		技术指标	
型号	UT392B	自动切断激光	√
测量精度 (典型值)	$\pm (1.5\text{mm}+d^*十万分之五)$	声音提示	√
测量范围	100m	电量显示	√
测量单位	M/in/ft	水平尺功能	√
激光等级	635nm,<1mW, 2级	自动关机	√
<b>特殊功能</b>		存储温度	-20°C ~ 60°C
连续测量	√	运行工作温度	0°C ~ 40°C
面积体积测量	√	存储湿度	RH85%
勾股测量功能	√	<b>一般特征</b>	
加减测量功能	√	电源	1.5V碱性电池 (7#) *2
长度累加累减	√	机身颜色	黑色和灰色
面积累加累减	√	机身重量	84g
体积累加累减	√	机身尺寸	112mm*50mm*25mm
最大, 最小值测量	√	标准配件	反光板 (UT392B)
自动校准功能	√	标准包装	彩盒、布包、挂绳、说明书、保修卡、电池
数据存储	30	标准包装数量	60pcs
每组电池可测量	8000	标准包装尺寸	520*470*345mm
		标准包装箱毛重	14.6kg

型号及对比

基本功能		
型号	UT392A	UT392B
测量精度 (典型值)	± ( 1.5mm+d*十万分之五 )	
测量范围	80m	100m
测量单位	M/in/ft	
激光等级	635nm, <1mW, 2级	
特殊功能		
连续测量	√	√
面积体积测量	√	√
勾股测量功能	√	√
加减测量功能	√	√
长度累加累减	√	√
面积累加累减	√	√
体积累加累减	√	√
最大, 最小值测量	√	√
自动校准功能	√	√
数据存储	30	30
每组电池可测量	8000	

型号及对比



自动切断激光	√	√
声音提示	√	√
电量显示	√	√
水平尺功能	√	√
自动关机	√	√
存储温度	-20°C ~ 60°C	
运行工作温度	0°C ~ 40°C	
存储湿度	RH85%	
<b>一般特征</b>		
电源	1.5V碱性电池 ( 7# ) *2	
机身颜色	黑色和灰色	
机身重量	84g	
机身尺寸	112mm*50mm*25mm	
标准配件	反光板 ( UT392B)	
标准包装	彩盒、布包、挂绳、说明书、保修卡、电池	
标准包装数量	60pcs	
标准包装尺寸	520*470*345mm	
标准包装箱毛重	14.6kg	