

## 产品描述



类别:	防静电镊子	型号:	BST-205ESD
材质:	202不锈钢	品牌:	倍思特
磁性:	无	硬度:	>HRC40°
尺寸:	117mm	重量:	26.7g
特点1:	防磁、防酸、超硬、耐冲击、韧性优		
特点2:	表面经精抛光喷砂亚光处理, 无反射光线		
特点3:	侧面经过打磨处理, 手感舒适, 使用方便		
特点4:	适用于PCB半导体、光伏、微电子、航空航天、汽车制造等		

## 产品尺寸



产品展示

侧面



侧面



顶视图



包装



产品细节



使用高精度设备丝印，字体清晰



不锈钢镊子对称度及平衡度均一流  
尾部磨光，无擦伤，表面完美无瑕



两尖端合拢时平稳无缝隙

产品参数

类别:	防静电镊子
型号:	BST-205
材质:	202不锈钢
磁性:	无
表层处理:	静电喷漆处理
尖端强度:	>40度
长度:	117mm
重量:	26.7g (带包装)
一盒数量:	20支
一盒重量:	614g
一盒尺寸:	204*163*45 (L*W*H)
一箱尺寸:	500*340*430mm (L*W*H)
一箱数量:	840支
一箱重量:	23.4kg

**产品名称:** BEST 205ESD优质钢化高级防静电抗酸钢镊子

**产品类别:** 芯片级维修工具--主板维修工具--防静电净化工具|焊接类辅助工具

**产品描述:**

金属抗酸钢材料制成，抗腐蚀，强度系数大，弹性好，镊子柄涂有防静电材料防静电，防磁设计，夹取细微电子元件更安全。