

## 品名： UT12B 测电笔

UT12 系列是一款外观新颖、安全可靠、高灵敏度、非接触式的感应式测电笔，交流电压感应范围为 90V ~ 1000 V。应用于判定导体是否导电，是工厂、家庭必备的检验工具。亦是冶炼、电子、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等行业及各大中专院校的电路/电力设备维护和维修的理想工具。

### 技术指标

基本功能	量程
型号	UT12B
交流电压 (V)	90V ~ 1000 V
频率 (Hz)	50/60Hz
特殊功能	
蜂鸣提示	可取消
闪光提示	√
自动关机	约3分钟
低电压显示	≤2.0V
工作方式	自动感应
一般特征	
电源	1.5V电池 (7#) × 2
机身颜色	红色 + 灰色
机身重量	49g
机身尺寸	150mm x 20mm
标准配件	电池
标准包装	吸塑、说明书、保修卡
标准包装数量	100台
标准包装尺寸	485mm × 255mm × 470mm
标准包装箱毛重	13 Kg

型号及对比

基本功能	量程		
型号	UT12A	UT12B	UT12C
交流电压 (V)	90V ~ 1000 V	90V ~ 1000 V	90V ~ 1000 V
频率 (Hz)	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
特殊功能			
振动提示			√(Cancelable)
蜂鸣提示	√	可取消	√
闪光提示	√	√	√
自动关机		约3分钟	约3分钟
低电压显示	≤2.0V	≤2.0V	≤ 1.8 V
工作方式	手动	自动感应	自动感应
一般特征			
电源	1.5V电池 (7#) × 2		
机身颜色	红色 + 灰色		
机身重量	49g		
机身尺寸	150mm x 20mm		
标准配件	电池		
标准包装	吸塑、说明书、保修卡		
标准包装数量	100台		
标准包装尺寸	485mm × 255mm × 470mm		
标准包装箱毛重	13 Kg		