



万用表工厂测量直流VC电压电流BEST-9205M

- ▶ 数字万用表BEST-9205M
- ▶ 大显示: 1999
- ▶ 数据保持: 是的
- ▶ 低电压显示: 是
- ▶ 电源: 9V (6F22)
- ▶ 6. 测量直流和交流电压, 直流电流, 电阻, 电容和二极管。

Contact Now

1.3 1/2位LCD, 最大1999年数字万用表

2.过载保护

信号输出和声音连续性

4.安全设计和便携

5. DC / AC电压和DCA测量。

6.电量不足指示

应用

DT9205M +是三个半数字万用表, 表可以用 测量

直流电压/电流, 交流电压/电流, 电阻, 电容测试, 二极管测试, 测量和电路晶体管 等等。

用于工程设计, 实验室, 试生产, 工厂服务, 维修等领域 Operations, 和工业用途。

基本功能	范围。	准确性
直流电压	为200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V	± (0.5%+ 3)
交流电压	为200mV / 2V / 20V / 200V / 700V	± (0.8%+ 5)
直流电流	2毫安/20毫安/200毫安/ 20A	± (0.8%+ 10)
交流电流	2毫安/20毫安/200毫安/ 20A	± (2.0%+ 5)
抵抗性	200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/ 20MΩ/ 200中号Ω	± (0.8%+ 3)
电容	200UF / 20uF / 2uF/200nF的/20nF	± (2.5%+ 20)
特殊功能		
二极管, 听力测试	√	
乙reak线 报警	√	
低电压显示	√	
自动关机	√ (可以手动设置)	
功能保护	√	
200毫安 文件 保险丝	√	
20A 文件 保险丝	√	
防震	√	
手术	手动范围	
液晶显示	63×36毫米	
功率	9V (6F22)	

PRODUCT DISPLAY



Display bit: 31/2 bits
 Accuracy: + 0.5%
 Input impedance: 10M
 Maximum display: 1999
 Power supply: 9V (6f22)
 Mode of operation: manual range

PRODUCT DETAILS



PRODUCT SIZE



PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:330G



DIGITAL MULTIMETER
OPERATOR'S
INSTRUCTION MANUAL



PARTS

PACKING