

钢丝钳 7" 70302A



产品规格

属性	属性值	属性单位
规格	7	"
全长	175±2	(MM)
最大剪切力：铁丝	2.4	(MM)
最大剪切力：铜丝	2.6	(MM)
最大剪切力：硬钢丝	2.0	(MM)

产品说明

钳体采用 55CRNI 锻造而成，刃口经特殊高频淬火处理，人体工程学 TPR 手柄，舒适耐用