

产品展示

- 自动化生产线
- 锡焊机器人
- 点胶机器人
- 螺丝锁付机器人
- BGA返修设备
- 智能锡焊装备
- 智能无铅焊台
- 大功率无铅焊台
- 控温焊台**
- 镊子烙铁
- 自动出锡焊台
- 自动出锡装置
- 温度测试仪
- 焊咀清洁剂
- 焊锡机烙铁头/焊咀
- 智能烟雾净化过滤
- 智能解焊返修装备
- 智能静电消除装备
- 静电测试仪
- 其他产品

联系我们

0519-86225678

0519-86558599

sales@quickchina.com.cn

江苏省常州市武进高新区南
区凤翔路11号

QUICK 236

QUICK 236



■ 特点

1. 微电脑数显，PID控温，升温及回温速度快，真正实现无铅焊接。
2. 采用陶瓷高温发热芯，寿命长。
3. 可配用多款长寿命通用型烙铁头，使用方便。
4. 采用数字式温度校准，操作方便。
5. 焊接手柄轻巧，使用舒适。
6. 外观新颖，结构牢固。

■ 规格

功率	90W
电压	AC 220V
温度范围	80°C ~ 480°C
温度稳定度	±2°C(静止空气没有负载)
烙铁头对地电阻	< 20Ω
烙铁头对地电势	< 2 mV
外形尺寸	60(L) X 105(W) X 125(H)mm
重量	约2.3 kg
手柄型号	907D

■ 可替换烙铁头型号规格

[返回](#)

立即咨询：

内容*