



产品展示

- 自动化生产线
- 锡焊机器人
- 点胶机器人
- 螺丝锁付机器人
- BGA返修设备
- 智能锡焊装备
- 智能无铅焊台
- 大功率无铅焊台

控温焊台

- 镊子烙铁
- 自动出锡焊台
- 自动出锡装置
- 温度测试仪
- 焊咀清洁剂
- 焊锡机烙铁头/焊咀
- 智能烟雾净化过滤
- 智能解焊返修装备
- 智能静电消除装备
- 静电测试仪
- 其他产品

联系我们

0519-86225678

0519-86558599

sales@quickchina.com.cn

江苏省常州市武进高新区南
区凤翔路11号

QUICK 936

QUICK 936



■ 特点

1. 采用日本进口陶瓷发热芯，焊咀及发热芯与国际品牌共同，更换方便。
2. 手柄特别轻巧，适合长时间使用。
3. 防静电设计，防止因静电泄漏而损伤娇嫩的SMD元件。
4. 快速升温，瞬时温度补偿，温控精确、稳定。
5. 特备温度锁定装置，防止工作人员滥调温度。

■ 规格

功耗	60W
输入电压	AC 220V
控温范围	200°C ~ 480°C
温度稳定度	±1°C
焊咀对地阻抗	<2Ω
焊咀对地电压	<2mv
外壳表面阻抗	infin;
尺寸	170(L) × 120(W) × 93(H)mm
重量	约1.4kg

■ 可替换烙铁头型号规格

[返回](#)

立即咨询：

内容*