



USB 2.0延长线 1.8 3 5米

USB 高品质延长线

多层干扰屏蔽 数据传输无损耗

USB延长线是将USB传输距离延长，适用于电脑、笔记本、鼠标、无线网卡、移动硬盘等设备；接口采用镀镍处理，抗氧化，耐腐蚀，传输稳定；支持98/ME/2000/2003/2008/XP/WIN7/WIN8/Linux/MAC OS v8.6等操作系统。



商品品牌	DTECH/帝特	延长线
产品型号	CU0065	
导体线芯	高纯度4N无氧铜,阻抗小,信号传导性能提升。	
插头类型	镀镍接头	
弹性PVC外套	柔韧不易折断,持久耐用	
PCB板材	环氧玻纤双面板	
线材材料	环保水晶透明蓝PVC	
产品颜色	透明蓝	
工作电流	200mA	
工作电压	5V	