

产品规格 Product Specific

名称	PowerSync 包尔星克 米老鼠头笔记本电源线		
型号	EP3C-04系列	规格	三插弯头/米老鼠孔
额定容量	10A/250V/2500W	长度	多种长度
材质	RVV耐热线材0.75mm ² x3C 标准规格		
功能	适用于笔记本及各种家电类产器		