



## 产品基本信息

实用、安全、耐热、3C认证 PowerSync

品名：二插电源延长线	额定容量：10A/250V/2500W
型号：MPCNKH	材质：RVV防火耐热线材 1.0mm <sup>2</sup> 平方x2C
外被：PVC	长度：多种长度
规格：2插，公对母	生产地：中国 上海