

品 名		主机显示器电源线(90度三插-品字尾)			
款 式		白配橘	白色款	黑色款	黑配橘
产品展示					
型 号		MPCPTA9005 系列	MPCHRX0050 系列	MPCPRX0050 系列	PWC-KP90050 系列
特 色		抗摇摆	耐高温	抗摇摆	常规款
材 质		RVV耐热线材	橡胶耐热线材	RVV耐热线材	RVV耐热线材
线径	≤2米	0.75mm ² ×3C			
	>2米				
长度(米)		0.5-10	0.5-2	0.5-10	0.5-10
额定容量		10A/250V/2500W			