

产品参数

大白⁶⁰³
产品名称

250V
额定电压

1.8/3
全长(米)

245*53*139
产品尺寸

总控开关
产品特点

6
插位(位)

白色
颜色





细节尽现

大白603。一个有想法的家伙



触点开关 高弹性银镍合金

按动简单，声音清脆；导电性能好
耐高温抗氧化，能有效防止电弧产生



绝缘材料

耐高温更安全
外壳采用绝缘材料，耐灼热丝750度
不燃烧，整体耐高温100度不变

浑然天成的工艺

产品背面工艺：钢印品牌、型号
规格参数；隐藏式墙壁挂钩设计，家居风格
简单大方

3C认证电源线插头

电源线采用 $3 \times 0.75\text{mm}^2$ 的纯铜线芯
均是通过国家3c认证，强扭不变形不软化
可靠耐用，导电好，长时间使用，不发热
更安全。更有 1.8米、3米不同选择



- 本产品额定功率2500W，使用时所接电器功率总和不要超过额定功率。
- 避免放置于高温、潮湿、油污的环境中。
- 避免放在婴儿和儿童容易触及的地方。
- 使用时，请注意解开电源线的捆扎带。
- 为了您的安全，请不要用湿手插拔电器插头。
- 请勿擅自拆开，修理或退换事宜请联系在线客服。