

广州黄花

GUANGZHOU CHRYSANTHEMUM

云母发热 急速化锡

黄花外热焊接电烙铁

多功率可选

- ✓ 30W 40W 50W 60W
- ✓ 三层云母发热芯
- ✓ 纯紫铜烙铁头



云母发热



急速升温



超省电防静电




智能保护



电源指示灯

产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

🔴 详细信息 一目了然

	 30W	 40W	 50W	 60W
产品品牌	GJ/广州黄花			
产品名称	内热式电烙铁			
产品型号	NO.630	NO.640	NO.650	NO.660
额定功率	30W	40W	50W	60W
额定电压	220V~50HZ	220V~50HZ	220V~50HZ	220V~50HZ
电气强度	3750V	3750V	3750V	3750V
发热芯类型	内热式	内热式	内热式	内热式
焊嘴温度	480°C	560°C	580°C	580°C
产品长度	190mm	210mm	220mm	220mm