

产品应用

电子元器件



产品参数

电子元器件

电源电压	220V~50Hz	温度范围	200°C—450°C (无级)
消耗功率	55W	绝缘电阻	≥100MΩ
输出电压	220V 50W	工作方式	连续
升温时间	约30S	环境温度	-10°C—+40°C
控温精度	±2°C (无负载状态)	环境湿度	40%—92%