

产品参数

型号	FN-900	FN-1200	FN-1500	FN-1600
	FZ-900	FZ-1200	FZ-1500	FZ-1600
	FW-900	FW-1200	FW-1500	FW-1600
	FG-900	FG-1200	FG-1500	FG-1600
电源电压	AC 200V~240V 50Hz			
消耗功率	1100W	1400W	1700W	1800W
发热部件	专利陶瓷发热元件			
温度范围	150℃~350℃	200℃~450℃	300℃~550℃	350℃~600℃
最高风速	18M/s			
最大风量	1M <sup>3</sup> /min			
绝缘电阻	≥100 MΩ			
工作方式	连续			
整机重量	约620g			

注：FN、FZ、FW、FG 规格参数一样只是手柄设计不一样，仅FZ有配底座，900/1200/1500/1600主要区别是功率大小与调温范围不一样