

产品参数介绍



产品参数:

| | | | |
|------|-------------------|-------|----------|
| 品牌品名 | DTECH/帝特 2.0方口打印线 | 接口材质 | 镀镍接口 |
| 产品型号 | CU0093 | 模型设计 | 一体注塑成型 |
| 产品颜色 | 环保水晶透明蓝色 | 工作温度 | -20至75℃ |
| 产品规格 | 1.8米 | 电流电压 | 200mA 5V |
| 产品线芯 | 28AWG号线 | USB位置 | 线材两头 |
| 传输速率 | USB2.0传输速度 | 导体线芯 | 高纯度4N无氧铜 |