

Sample
TEXT
sample text here

专利产品
仿冒必究

【名称】	可调恒温热熔胶枪
【品牌】	广州黄花
【规格型号】	M-965A
【功率】	220V~ 50Hz 100W
【每小时出胶量】	800g
【温度】	100℃~220℃
【适用胶条类别】	软化点80℃~180℃ 熔融温度100℃~200℃
【包装方式】	彩色卡纸吸塑包装



宝贝详情

M系列965A可调恒温热熔胶枪操作轻便，只需插入胶条，瞬间间便能将胶料溶解，轻按扳机即能挤出熔胶，使物件快速粘合牢固，配合调温设计，可适合多种胶条，使用极为方便。

特点：

- 快速升温、通电3分钟内即可正常使用。
- 调温、自动恒温设计，适合EVA胶条。调整所需温度，能够适当控制熔胶之粘度，更可使用聚酰胺（Polyamide）胶条，粘合电子零件。
- 快速升温，即开即热，在生产流水线上连续工作不会减低温度。
- 高效节能的恒温工作方式，使熔胶枪耗电量降低50%。
- 温度控制旋钮，在100℃~220℃之间任意调节。
- 熔胶枪采用一体化陶瓷控温发热元件，寿命特长耐用。
- 枪身设计特别轻盈，长时间使用绝不感疲劳。
- 单手操作，熔胶及送胶一体化，能精确控制熔胶输出量。
- 改善工作环境，降低劳动强度，提高工作效率。

产品构成：



保修卡

广州黄花电子工具有限公司
地址：广州市越秀区先烈中路尚德10号之一
电话：(020) 87682774、87682459、87684432
传真：(020) 87682774 邮编：510070
http://www.hfgj.com.cn
E-mail: huanghuad@hfgj.com.cn