

香港维修佬子品牌：沃威斯 Sn42Bi58 熔点138° 低温无铅



商品简介：

此产品为香港维修佬公司子品牌：沃威斯，此锡浆熔点低，使用方便！是 BGA、SMT 作业必备。

成份：Sn42 Bi58

熔点：138c°

容量：20g

注意：低温锡膏请不要开盖放置在空气中 否则铋会挥发 达不到低温效果 请刮好锡膏之后，马上焊接！

沃威斯低温锡膏是配合 SMT 低温焊接制程而开发设计的免洗型锡膏，比普通的 Sn/Pb 合金锡膏正常焊接温度低 40~50℃，焊接性能优，较适用于耐热，耐温性低的产品焊接上，如双面贴片的焊接。

建议储存温度为 5℃~10℃，温度过高会缩短锡膏的使用寿命，影响特性。温度太低（低于 0℃）则会产生结晶现象，使膏体成分变化，在 5℃~10℃有效期为 6 个月。