

环保低温焊锡线

本商品的品名、规格：**HBD-366，直径：0.4mm，重量：40 克**

商品参数

Commodity parameters



*因电脑显示器有色差及测量方式不同，如存在色差或±5mm误差，请以收到实物为准。

品牌	维修佬	直径	0.3/0.4/0.5/0.6/0.8 mm
产品名称	无铅低温焊锡丝	规格	40G/100G/180G/400G
产品型号	HBD-366	适用范围	适应电子产品中元件的焊接

产品简介:

品牌: 香港维修佬
规格多种: 0.3、0.4、0.5、0.6、0.8 (线直径, mm)
产品品质: 在 SMT/BGA 领域性能高效.稳定!
锡铋含量比: Sn (42%), Bi (58%)

产品特点说明:

- 1.含锡成分高, 焊点饱满, 亮点倍增,焊接能力极强。
- 2.内含助焊剂 低熔点 熔融迅速, 不断芯, 无异味
- 3.采用优质原材料, 在选料过程中严格按照 GB3131-82 要求, 从原料熔炼、搅拌、检验、灌注均采用高标准工艺流程生产。
- 4.适合广大维修师傅使用。

采用高品质助焊剂配制而成, 该类产品具有焊接速度快、飞溅少、焊点光亮、用途广泛等特点, 适应了现代电子工业飞速发展及焊接工艺需求, 是维修行业, 电子爱好者的必备材料!

