



接续裸端子棘轮压接钳，口
模材质：AISI4140合金钢

本体材质：S50C中碳钢
硬度：HRC45°±3°

钢板厚度：3.0MM
表面染黑防锈处理

压力调整装置

强迫释放装置
确保操作安全

防滑TPR手柄，不易松脱





材质	硬度	口模材质	全长 (mm)	包装 方式
	本体			
S50C	HRC45°±3°	AISI4140合金钢	225	泡壳卡片



电缆剪线钳

钳口是接续裸端子棘轮，全新机构设计
钳口采用3.0mm厚度 S50C碳钢板冲压制造无锻面一体成型表面染黑防锈处理
AISI414合金钢材质口模，脱腊铸造成型



舒适防滑手柄

采用TPR防滑手柄设计，符合人体工学，握感舒适，操作顺畅不滑手



释放设置

全新机构设计，强迫释放装置确保操作安全

压力调整装置设计，操作更方便

