



MT-936 NO. 936升级版 无铅焊接专用电焊台

- 专利不锈钢外壳陶瓷发热芯，防止折断
- 专利发热芯防扭结构，有效避免因更换焊咀所致的发热芯引线缠绕
- 快速升温，瞬时温度补偿，温度控制精确稳定
- 温度调节锁定装置，防止操作中随意调整温度
- 采用外热式高绝缘无漏电形式优质陶瓷发热芯
- 手柄特别轻巧，长时间使用绝不感疲劳

| | |
|------|-------------------|
| 电源电压 | AC 200V~240V 50Hz |
| 消耗功率 | 80 W |
| 输出电压 | AC 24V 50Hz |
| 输出功率 | 75W |
| 温度范围 | 200℃~480℃（无级） |
| 控温精度 | ±2℃（无负载状态） |
| 升温时间 | ≤20S |
| 绝缘电阻 | ≥150 MΩ |
| 工作方式 | 连续 |