

产品特点 Selling Point

台湾宝工 Pro'skit SI-B161 电池式烙铁(9W/4.5V)-不含电池

快速升温达 185 度/365 度

烙铁头 Max 温度 9W(450°C/840F)

携带 方便，作业快速，适合精密焊接



9W/4.5V不含电池

电池后盖，打开安装电池1.5VAAA电
池x3全新电池可焊接160个焊点

9W,12秒升温到185度，高450度

电源开关按钮，按下加热

工作指示灯亮加热中



防热护套

圆尖烙铁头



尺寸信息 Size Information



烙铁温度可达	升温时间	连续焊点可达	电池	包装方式
450°C 840°F	12秒快速升温达 (185°C/365°F)	约160个焊点 (全新电池)	1.5V AA 5#电池x3	泡壳卡片

产品功能 Product Function



安全操作开关

电源开关采用向前后推式，方便操作具指示灯提示，开时指示灯亮关时指示灯不亮，对烙铁焊接时的操作更精准

电池安装



本品电源由电池提供，全新电
池连续焊接点约160个焊点
电池安装选用1支5号电池即可

