




刀口硬度： $48^{\circ} \pm 3^{\circ}$ ，锋利耐磨损

本体材质：S45C 硬度： $48^{\circ} \pm 3^{\circ}$

表面抛光



弹簧

浸柄，轻巧握感舒适



单位: mm

125mm

材质	硬度	剪切能力			全长 (mm)	包装 方式
	本体	硬质铁线	软质铁线	铜线		
S45C	48°±3°	Ø 0.8mm	Ø 1.6mm	Ø 2.0mm	125	泡壳卡片







