

承認規格特性

規 格	2200uf/35v	尺 寸	16*25	系 列	黑體白字
<b>TYPE'S DIMENSIONS(MM)</b> 型狀及尺寸				<b>D:</b>	16
				<b>L:</b>	25
				<b>F:</b>	7.5
				<b>d:</b>	0.8
工作電壓	35v	容量範圍 120Hz 20°C	1760~2640uf	使用溫度	-40~105°C
漏電流 uA	I ≤ 770uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.14	等效阻抗	Ω ≤
高溫負荷特性 105°C 加額定電 壓紋波 2000 小 時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特性 放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	$\frac{Z-40^{\circ}\text{C}}{Z+20^{\circ}\text{C}} \leq 5$
承認規格樣品測試數據					
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗	
1	105.6	2016.5	0.042		
2	109.7	2092.3	0.040		
3	102.5	2066.4	0.041		
4	106.4	2057.8	0.042		
5	100.7	2103.3	0.040		
6	103.4	2064.5	0.040		
7	108.5	2022.4	0.042		
8	110.2	2106.2	0.041		
9	103.8	2099.4	0.041		
10	106.5	2018.2	0.040		
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項					