

成 都 国 盛 科 技 有 限 公 司

产品品牌博晨 (BOCHEN)

# 3386P 型长柄玻璃釉预调电位器

## 技术承认书

拟 制：卢华平

审 核：杨捍军

批 准：周正军

成都国盛科技有限公司技术质量部

成都国盛科技有限公司

## 3386P 型长柄玻璃釉预调电位器技术承认书

### 电气特性 Electrical Characteristics

标称阻值范围 (Range of normal resistance) :  $50\ \Omega$ — $2\text{M}\ \Omega$

阻值允许偏差 (Resistance tolerance) :  $\pm 10\%$

终端电阻 (Terminal resistance) :  $\leq 5\%R$  或  $10\ \Omega$

接触电阻变化 (Contact resistance variation) :  $CRV \leq 5\%R$  或  $5\ \Omega$

耐电压 (Withstand Voltage) :  $600\text{Vac}$

绝缘电阻 (Insulation resistance) :  $R_i \geq 1\text{G}\ \Omega$  ( $100\text{Vac}$ )

有效电行程 (Effective electrical travel) :  $>$ 总机械行程的 70% ( $>70\%$  of total mechanical travel)

### 环境特性 Environment Characteristics

额定功率 (Rated Power) ( $315\text{V max}$ ) :  $0.5\text{W}$   $70^\circ\text{C}$ ,  $0\text{W}$   $125^\circ\text{C}$

温度范围 (Temperature range) :  $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

温度系数 (TCR) :  $\pm 250\text{ppm}/^\circ\text{C}$

温度变化 (Temperature variation) :  $-55^\circ\text{C}$ ,  $30\text{min}$ ,  $+125^\circ\text{C}$ ,  $30\text{min}$  循环 3 次  $\Delta R \leq 5\%R$ ,

$\Delta (U_{ab}/U_{ac}) \leq \pm 1\%$

碰撞 (Collision) :  $100\text{m}/\text{s}^2$ ,  $16\text{ms}$ ,  $1000\text{cycles}$   $\Delta R \leq 2\%R$   $\Delta (U_{ab}/U_{ac}) \leq 10\%$

$70^\circ\text{C}$  电气耐久性 (Electrical endurance at  $70^\circ\text{C}$ ) :  $0.5\text{W}$ ,  $1000\text{h}$   $\Delta R \leq 10\%R$   
 $\Delta (U_{ab}/U_{ac}) \leq 10\%$

机械耐久性 (Mechanical Endurance) :  $200$  周 ( $200\text{cycles}$ )  $\Delta R \leq 10\%R$

恒定湿热 (Steady damp-heat) :  $40 \pm 2^\circ\text{C}$ ,  $87\text{--}92\%R.H$   $96\text{h}$   $\Delta R \leq 5\%R$ ,  $R_1 \geq 1\text{M}\ \Omega$

### 物理特性 Physical Characteristics

总机械行程 (Total Mechanical Travel) :  $300^\circ \pm 10^\circ$



起动力矩 (Starting Torque) :  $\leq 35\text{mN}\cdot\text{m}$

标准包装(Standard Packaging): 100 只/包 (100pcs. per tube)


标志 (Mark): 阻值允许偏差 (10%不标注)、阻值代码、产品型号

Resistance tolerance (when no identification, it is of  $\pm 10\%$ ) resistance code type

安装方式



3386P型



# 实物图

