



RECOMMEND PCB LAYOUT  
TOLERANCE±0.05MM



备注:

1. 胶芯材质:LCP(E471i), BLACK UL94-V0
2. 端子材质:C5191-EH, T=0.15mm, 镀镍底60u", 触点与锡脚镀金1.5~3u".
3. 有标示 ▼ 的为QC及IPQC之检验重点
4. 有标示 ⊕ 的为FAI检验尺寸
5. 有标示 ⊗ 的为变更处记号
6. 平面度标准: 0.08mm MAX.
7. 产品功能区毛边不可大于0.03mm, 外观毛边不可大于0.05mm, 进胶口毛边不可大于0.10mm.
8. 外观:无缩水, 无变形, 无不饱模或跑胶等不良, 塑胶翘曲不可大于0.15mm. 高温后不可起泡或溶胶,



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: SIM 6PIN 全塑掀盖2.5H无柱
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC112-SIM06-250
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY:	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-SIM16061316
			MOLD NO. / DRAW NO. / SHEET NO. 1 OF 1