


| | |
|------|--|
| 客户确认 | |
| 日期 | |

| 标记 | 版次 | 变更内容 | 日期 |
|----|----|------|------------|
| / | A版 | 新版图面 | 2019-01-21 |



注意事项:

1. 线材两端剥皮 $3.0^{+0.5}_{-0}$ mm, 并按图示穿壳
2. 端子与线拉力须大于3.5KG/F

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|-----|--|-------|------------|--|
| 核准: | | 日期: | | 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD | | | |
| 审核: | | 日期: | | | | | |
| 制图: | | 日期: | | | | | |
| 3 | UL1007#22 绿色 | 215 | mm | / | hh-H | 2019-01-21 | 品名规格: 2H/2542H-1*1P*2+UL1007#22绿色 L=200MM |
| 2 | 2542T 镀半金 (杜邦2.54) | 2 | PCS | / | | | PART. NO. S108520007 |
| 1 | 2542H-1*1P Pitch:2.54MM (杜邦2.54) | 2 | PCS | / | | | 单位 mm 比例 / |
| 序号 | 材料规格 | 用量 | 单位 | 代码 | 图纸编号: | | 版本 A |