

深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

客户： 深圳市立创商城			图样：参考样本			
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司						
规格名称： 螺丝PA1.4X5 mm /PA1.4X(3.5-8mm 系列)						
客户料号：						
样品数量： 20PCS						
日期： 2019-03-22						
外观 检 验	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准	AC	0	0		
	样板数量： 20	NG	0	1		
尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)						
检验项目	检验标准		样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
直径: B	$\phi 1.40\text{MM} \pm 0.05$		20	/	游标卡尺	1.4/1.4/1.41/1.41/1.41 OK
长度: A	$5.00 \text{ MM} \pm 0.02$		20	/	游标卡尺	4.98/4.88/4.88/4.88/4.90 OK
头直径: C	$1.70 \text{ MM} \pm 0.05$		20	/	游标卡尺	7.00/6.99/7.01/7.06/6.95 OK
头厚: D	$0.8 \text{ MM} \pm 0.02$		20	/	游标卡尺	0.78/0.78/0.78/0.78/0.80 OK
材料	材质: 1010A 碳钢 ; 表面处理: 加硬 镀镍					
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格				客户 确认	
	<input type="checkbox"/> 不合格					
检验员: 张红		审核: 钟生		批准: 赖生		
日期: 2019-03-22		日期: 2019-03-22		日期: 2019-03-22		