

深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

客户： 深圳市立创商城			图样：参考样本		
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司					
规格名称： 螺丝PA2.3X6 mm /PA2.3X(4-12mm 系列)					
客户料号：					
样品数量： 20PCS					
日期： 2019-03-23					
外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准	AC	0	0	
	样板数量： 20	NG	0	1	
尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)					
检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
直径: B	ϕ 2.30MM +0/-0.05	20	/	游标卡尺	2.31/2.30/2.31/2.30/2.31 OK
长度: A	6.00 MM +/-0.15	20	/	游标卡尺	5.90/5.95/5.98/5.95/5.95 OK
头直径: C	3.60 MM +/-0.2	20	/	游标卡尺	3.60/3.59/3.60/3.66/3.65 OK
头厚: D	1.0 MM \pm 0.02	20	/	游标卡尺	1.02/1.02/1.02/1.02/1.03 OK
材料	材质: 1010A 碳钢 ; 表面处理: 镀镍 , 黑色				
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格				客户 确认
	<input type="checkbox"/> 不合格				
检验员: 张红		审核: 钟生		批准: 赖生	
日期: 2019-03-23		日期: 2019-03-23		日期: 2019-03-23	