

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION - , 2016.
 © COPYRIGHT 2016 Tyco Electronics Japan G.K. ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
D8	REVISED	ECR-17-006193	01MAY2017	TS	KB

Dimensions: 22.5, 17.7, 6.4, 2xφ2.4, 63.5, 57.1, 52.6

Dimensions: 16.9, 14.7, 11.8, 11.4, 5.2, 1.85, 2.1, 21.7, 2.1, 2.5, 7=17.5, ±0.45 (PITCH), 2.1, 2.5, 9=22.5, ±0.45 (PITCH), 2.1, 26.7

1. APPLICABLE P.C BOARD THICKNESS 1.6mm
2. RECOMMENDED MOUNTING SCREW: 3mm DIA, 6mm LENGTH (MIN.)
TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122 (TIGHTENING TORQUE : 0.39N-m MAX.)
3. THE MATING PLUG HOUSING PART NUMBER; 174909,174910
4. APPLICABLE PRODUCT SPEC No. ; 108-5281
- △ 5. CIRCUIT NUMBER.
- △ 6. NON INSERTION CIRCUIT NUMBER 21~36

1. 適用プリント基板厚 ; 1.6mm
2. 推奨取付ネジ : JIS B1115 , B1122 タッピンネジ, ナベ2種 呼び径3, 長さ6mm以上 (締付トルク 0.39N-m 以下)
3. 嵌合相手型番; 174909,174910
4. 適用製品規格番号 ; 108-5281
- △ 5. 回路番号 (上図参照の事)
- △ 6. 端子抜け回路番号 21 ~ 36

Dimensions: 3.4 MIN., ±0.45, ±0.3, 4.7

Dimensions: 57.1, 36xφ1, 2xφ3.5, 11.5 MAX (MAX), 2.5 (ピッチ) (PITCH), 2.5 (ピッチ) (PITCH), 6, 2.5x9=22.5 (公差は累積しないこと), 2.5x7=17.5 (公差は累積しないこと), 5.55, 4.7

プリント基板取付け寸法 (公差±0.1)
 (MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C.BOARD: TOLERANCE ±0.1)
 ※ピッチ公差は累積しないこと (NON ACCUMULATE PITCH TOLERANCE)

NON INSERTION CIRCUIT NUMBER タブ抜き箇所	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	CIRCUIT NO OF GOLD PLATED CONTACT 金めっき端子使用回路番号	HOUSING COLOR ハウジング色	PART NUMBER 型番
—	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 4 PRE-TIN × 32	10,11,15,16	GRAY 灰色	6-5174912-6
—	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 36	1~36	BLACK 黒色	1-5174912-2
SEE DWG 9-174912-2					
②1 ~ ③6	PRE-TIN × 20	—	—	BLACK 黒色	7-174912-2
—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 4 PRE-TIN × 32	10,11,15,16	GRAY 灰色	6-174912-6
—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 6 PRE-TIN × 30	10,11,12,15,16,31	GRAY 灰色	3-174912-6
—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 5 PRE-TIN × 31	10,11,12,15,16,31	BLACK 黒色	2-174912-2
—	PRE-TIN × 36	—	—	BLACK 黒色	174912-2

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
 一般公差
 0 < x < 10 : ±0.2
 10 < x < 30 : ±0.25
 30 < x < 100 : ±0.3
 ANGLE : ±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 寸 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

0 PLC ±
 1 PLC ±-
 2 PLC ±-
 3 PLC ±-
 4 PLC ±-
 ANGLES ±-

MATERIAL 材料 HSG: PBT
 ハウジング: PBT
 CONTACT: BRASS
 コンタクト: 黄銅

FINISH 仕上 SEE TABLE

DWN T.SHINOHARA 18MAR04
 CHK K.BETSUI 18MAR04
 APVD K.BETSUI 18MAR04
 NAME 名称

PRODUCT SPEC 製品規格
 APPLICATION SPEC 取付適用規格

SEE NOTE 4

TE Connectivity

040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR
 MK-II 36POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. 174912 RESTRICTED TO

WEIGHT 11.3 g

CUSTOMER DRAWING SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV D8

1471-9 (1/15)

174912

A