


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2019-03-25



接点表:

H1	1	2	3
颜色	红	黑	白

注意事项:

1. 线材H1端剥皮3.0-3.5mm, 后压2501T; H2端剥皮3.0MM上锡并按图示穿壳
2. 端子与线拉力须大于2.5Kg/F

3	UL1007#26 红、黑、白	各316	MM	/
2	XH-T	3	PCS	/
1	XH-3P Pitch:2.54MM	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 1H/XH-3P+UL1007#26 L=300MM PART. NO. S108510002 单位 mm 比例 / 图纸编号: S108510002
hb-H	2019-03-25	 版本 B