



成都亿佰特电子科技有限公司
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

TX4G-JK-20 用户手册 v1.0

实物展示



物理参数

序号	参数名称	参数值明细
1	天线型号	TX4G-JK-20
2	规格尺寸	200mm * φ 13 mm
3	平均重量	23.8 ± 2 g
4	形状特性	可弯折天线
5	天线接口	SMA-J（内螺纹内针）
6	线缆长度	——

电气参数


序号	参数名称	参数值明细
1	频率范围	700M/800M/900M/1.8G/1.9G/2G/2.3G/2.6G/2.7GHz
2	最大增益	3 dBi
3	驻波比	≤ 2.0
4	功率容量	10 W
5	输入阻抗	50 Ω
6	极化形式	垂直极化
7	辐射方向	全向

测试报告

【测试仪器】:安捷伦 E5071C

【测试地点】:成都亿佰特电子科技有限公司

【当前温度】:26℃



关于我们

亿佰特专业售后技术支持邮箱：support@cdebyte.com

更多资料下载和产品资讯请登录亿佰特官方网站：www.cdebyte.com

感谢使用亿佰特的产品！如有任何问题或建议请与我们联系：raylee@cdebyte.com

公司电话：028-61399028

公司传真：028-64146160

官方网址：www.cdebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西芯大道 4 号创新中心 B333-D347

