

# 深圳市金航标电子有限公司



## 产品技术规格

天线3米+放大器0.6米=总长3.6米延长线

平板天线: 250X220mm

不带包装:160g

No packing: 160 g

( 1 )支持1080 p高清模式

( 2 )50英里范围

( 3 )同轴电缆:4m长度

( 4 )连接器类型:F公头转TV

( 5 ) v.s.w.r. :  $\leq 1.5$ , 大值: 1

( 6 )阻抗: 75欧

( 7 )多向能力

( 8 )可以接收到所有“免费”频道

( 9 )增益: 28 DBI (带放大器)

( 10 )常规天线板颜色分为白色、黑色、透明、支持来样及图纸订做。

( 12 )工作频率: 174~240mhz, 470~862mhz

( 14 )双面胶

( 15 ) 天线罩颜色黑色

( 16 ) 操作温度: -45~85℃

( 17 )。 储存温度: -45~85℃