


客户确认

日期



H1	颜色	H2
1	红	VCC
2	白	D-
3	绿	D+
4	黑	GND

接线方式

产品外观要求:
不能有染色、脏污、外观变形、五金刮伤等不良现象
电性要求: 1、100%短路测试;

2、满足苹果设备5V/2A充电;
3、用苹果设备测试时能同步充电和数据, 软件兼容最新的IOS系统
4、用专门的苹果测试机器测试, 苹果真机抽查
包装要求: 依图示扎线, 100PCS/包用PE袋包装, 取整数装箱

7	401瞬间30S胶水	1	500	瓶	/	APPROVED:	DATE:	Ckmtw CHANKLEMENT INDUSTRIAL CO., LTD 深圳市灿科盟实业有限公司
6	黑色35P插头胶料	7	8	g	/		DATE:	
5	银色铝合金外壳带镭雕白色logo L=18mm	1	PCS	PCS	/		DATE:	
4	I5一体式成型插头	1	PCS	PCS	/		DATE:	
3	USB A/M 银色铝合金外壳带镭雕白色logo L=17mm	1	PCS	PCS	/	CHECKED:	DATE:	TITLE: USB A+I5 浅灰色条纹 L=1000MM
2	USB A/M 短体 白色,胶芯	1	PCS	PCS	/	DRAWN:	DATE:	PART. NO. /
1	7/0.12B0*2C白/绿+11/0.16B0*2C黑/黑 003.0 TPE 浅灰色黑相间尼龙编织网线	1000±5	mm	/	/		DATE:	UNIT mm SCALE free
序号	材料规格	用量	单位	代码	QZJ	2017-01-11	FILE NO. CKMTWZP011	REV. A /