



客户确认	
日期	



- | H1 | 颜色 | H2 |
|----|----|-----|
| 1 | 粉 | VCC |
| 2 | 白 | D- |
| 3 | 蓝 | D+ |
| 4 | 灰 | GND |

接线方式



产品外观要求:
不能有杂色、脏污、外观变形、五金刮伤等不良现象
电性要求: 1、100%短路测试;

- 2、满足苹果设备5V/2A充电;
3、用苹果设备测试时能同步充电和数据, 软件兼容最新的IOS系统
4、用专门的苹果测试机器测试, 苹果真机抽查

包装要求:

7	401/201胶水, 胶水比例1.1	1/500	瓶	/	包装要求: 4、用专门的苹果测试机器测试, 苹果真的细查
6	100A本色TPE插头胶料+白色色母 色母比例30:1	7	g	/	
5	I5插头哈黑色人字型锌合金外壳带镭雕黑色logo	1	PCS	/	
4	I5插头白色胶芯	1	PCS	/	
3	USB A/M 哈黑色人字型锌合金外壳带镭雕黑色logo	1	PCS	/	
2	USB A/M 短体白色胶芯	1	PCS	/	CHECKED: DATE:
1	(43/0.08TC+500D)*2C3粉/灰+ (16/0.08TC+250D)*2C1白/蓝 2.75*6.5圆通彩线 哈黑色外皮TPE	1000±5	mm	/	
序号	材 料 规 格	用量	单位	代码	
DRAWN: QZJ DATE: 2017-03-13					Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD
TITLE: USB A/M + I5 哈黑色 1M人字型连接线					
PART. NO. /					
UNIT mm SCALE free		REV. A /			
FILE NO. CKMEZP00021-4					